



Cartouche industrielle à couteau type aM taille 0 - avec percuteur - 63A

REF. 0 166 35

LEGRAND

44,80 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Protège les conducteurs des circuits électriques en cas de surcharge ou de court-circuit

- Cartouche industrielle à couteaux type aM
- Avec percuteur - Taille 0
- Calibre 63A - Tension 500V
- Pouvoir de coupure 120000A
- Conforme aux normes NFC 60-200-2 et NF HD/IEC 60269-2 HPC (Haut Pouvoir de Coupure)

Recommandations / restrictions d'usages

Utiliser les accessoires de socles pour la protection contre les contacts fortuits

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|-----------------------------------|--|
| Taille de fusible selon IEC 60269 | NH0 |
| Type de tension | AC/DC |
| Courant nominal assigné | 63 A |
| Tension assignée CA | 500 V |
| Tension de fonctionnement CC | 48 V |
| Capacité de coupure nominale | 120 kA |
| Classe de fonctionnement | AM (gamme partielle protection des appareils de commutation) |
| Finition du voyant indicateur | Autre |
| EAN/Gencode | 3245060166359 |

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.