



Embout pour moulure DLPlus 60x20mm - blanc

REF. 0 302 90

DLPLUS

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

DLPlus, l'embout permet d'obstruer l'extrémité de la moulure

- Embout pour moulure DLPlus
- Pour Moulures 60mm x 20mm
- Blanc
- Garantit le respect de l'indice de protection
- IP40 : protection contre les corps solides supérieurs à 1mm

Les + installation

Montage sur le corps de la moulure (avec ou sans cloison) par emboîtement et pointage

Les + utilisation

Permet de protéger l'extrémité de la moulure et d'éviter les blessures

Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur	20 mm	Traitement antibactérien	Non
Largeur	60 mm	Traitement de surface	non traité
Modèle	gauche/droite	Adapté au maintien de fonction	Non
Matériau	plastique	Type de fixation	encliquetable
Qualité du matériau	autre	Couleur	blanc
Sans halogène	Oui	Numéro RAL	9003
		Film de protection	Non