

Conduit ICTA Standard Ø25mm pour courant fort avec tire-fils - RAL7024

REF. 06625

LEGRAND



ICTA3422 Standard, conduit cintrable ICTA3422 Standard permettant de protéger les câbles dans des bâtiments d'habitation et des bâtiments tertiaires

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Conduit ICTA3422 Standard
 - pour courants forts (non marqués)
 - diamètre 25mm
 - Gris RAL7024
- Avec tire-fils résistants et non rétractables en acier galvanisé
- (IK08) - Conduit seul : IP68 - Conduit + manchon : IP44
- Couleur qui permet une identification aisée des circuits : bleu pour les courants forts, marron pour les circuits spécifiques et vert pour les courants faibles - ICTA : Isolant, Cintrable, Transversalement élastique, Annelé
- Conforme EN 61386-22 - Conduit non propagateur de la flamme

Avantages

- Tire-fils plus résistant et non rétractable (acier galvanisé)
- Identification facile du diamètre du conduit grâce au lien de couleur sur la couronne

Les + installation

Pour installation en saillie (intérieur) ou en encastré (murs, planchers, dalles) - Cintrabilité et lubrification exclusives permettent un gain de temps de 30% à l'installation

Les + utilisation

Associé aux accessoires de la gamme tels que les bouchons RT, une garantie de performance énergétique pour le bâtiment

Recommandations / restrictions d'usages

- Adapté pour le béton préfabriqué
- Installation enterrée tolérée si diamètre inférieur à 40mm
- Installation en saillie uniquement pour la couleur ivoire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	Polyoléfine	Installation de machines et d'équipements	Non
Sans halogène	Non	Installation à l'extérieur	Non
Finition ignifugée	Oui	Diamètre intérieur	18.3 mm
Tenue à la flexion Flexible, à rétablissement automatique		Diamètre externe	25 mm
Avec manchon	Non	Température de fonctionnement	-5-90 °C
Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1	Moyen (classe 3)	Couche interne extrêmement glissante	Non
Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1	Lourd (classe 4)	Avec indications en mètres	Non
Montage encastré	Oui	Couleur	Gris
Montage apparent	Oui	Numéro RAL	7024
Convient pour installation dans paroi creuse	Oui	Traitement antimicrobien	Non
Installation sur du béton	Oui	Avec Tire-fils	Oui
		EAN/Gencode	3414971490482