



Détecteur de présence BUS KNX spécial espace de travail à détection infrarouge ou ultrasonique pour fixation au plafond

REF. 0 489 18

MOSAIC

LEGRAND

212,00 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Détecteur de présence BUS KNX, spécial espace de travail, salle de réunion, salle de classe, open space... élément pour pilotage du bâtiment, avec programmation via le logiciel ETS

- Détecteur de présence infrarouge et ultrasonique 360° BUS KNX - IP20 - Livré complet pour fixation au plafond
- Allumage et extinction automatiques
- Portée Ø8m - Distance optimale entre 2 détecteurs : 6m - Consommation 0,5W
- Raccordement directement sur le câble BUS KNX (livrés avec connecteur pour repiquage) - Raccordement par bornes automatiques
- Réglage précis sur le chantier avec les configurateurs de réglage

Les + installation

Se fixe directement en faux plafond avec griffes (livrées) ou s'installe dans boîte Batibox profondeur 50mm - Fixation en saillie plafond avec accessoire référence 048875

Les + utilisation

Conforme à la RT 2012 : vérifie la présence et la luminosité en permanence, extinction dès que la luminosité naturelle est suffisante




Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	détecteur de mouvement		
Type de montage	encastré		
Régulation de la lumière constante	Oui		
Commande CVC	Non	Surveillance de cage d'escalier	Oui
Réticulable	Oui	Matériau	plastique
Adapté pour une transmission sans fil	Non	Qualité du matériau	thermoplastique
Protection au ras du mur/surveillance du champ arrière	Oui	Sans halogène	Oui
Hauteur de montage	2.5 m	Adapté à la classe de protection (IP)	IP20
Largeur de portée max.	4 m	Commutateur de sélection	Non
Champ de détection de diamètre au sol	8 m	Durée de marche min.	5 s
Sensibilité de réponse ajustable	Oui	Durée de marche max.	18 min
Luminosité de déclenchement ajustable	Oui	Angle de détection horizontal	0-360 °
Fonction d'apprentissage avec luminosité de déclenchement	Non	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Fonction de variation avec insert variateur	Non	Couleur	blanc
Percée pour animaux	Non	Numéro RAL (équivalent)	9003
		Compatible avec Google Assistant	Non
		Compatible avec Amazon Alexa	Non
		Possible support IFTTT	Non

PIÈCES DÉTACHÉES

-  Commande réservée aux professionnels
-  Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
-  À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref.	Désignation.	Prix unitaire (€ HT*)
0 882 40	Passerelle de configuration pour paramétrage des hublots, des détecteurs et des blocs d'éclairage de sécurité	302,60

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.