

Pack coffret petit tertiaire 19pouces pour installation jusqu'à 20 prises RJ45

REF. 6 462 71

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Pack petit tertiaire 19"

- Installation jusqu'à 20 prises RJ 45
- Composition :
 - 1 coffret VDI 19" fixe, 6 U réf. 6 462 00 dimensions : 600 x 450 mm
 - 1 panneau de brassage équipé de 24 RJ 45 cat. 6 FTP LCS³ réf. 0 337 61
 - 20 cordons de brassage cat. 6 F/UTP longueur 1 m réf. 0 517 62
 - 1 PDU 19" équipé de 6 prises 2P+T réf. 6 468 05
 - 1 panneau passe-fils 19" 1 U réf. 0 465 22
 - 1 tablette 19" réf. 0 465 01
 - 20 prises RJ 45 terminales Mosaic cat. 6 FTP 2 modules réf. 0 765 65

Caractéristiques générales

Packs petit tertiaire

Spécialement adaptés pour la réalisation d'un câblage de réseau structuré

Idéal pour magasins, écoles et commerces

Information sur la gamme

Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19" associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19" réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertiaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Niveau de montage	frontal	Avec mise à la terre	Oui
Modèle	avec cadre fixe	Avec porte frontale	Oui
Finition de la barre profilée	en forme de L	Avec parois latérales	Oui
Nombre de portes	1	Démontable	Oui
Type d'aération	passif	Matériau	acier
Largeur	600 mm	Finition de la surface	revêtu par poudre
Hauteur	360 mm	Couleur	gris
Profondeur	400 mm	Numéro RAL	7016
Dimension	482,6 mm (19 pouces)	Classe de protection (IP)	IP20
Nombre d'unités en hauteur (HE)	6	Degré de protection (NEMA)	autre
Capacité de charge max.	18 kg	Résistance aux chocs (IK)	IK08
Avec tôle de toit	Oui	Equipé d'une porte ou couvercle	Oui