



Détecteur de mouvement BUS KNX Mosaic spécial petit local ou toilettes IP41 pour fixation au mur avec portée 8m

REF. 0 784 93

MOSAIC

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Mosaic, un détecteur de mouvement BUS KNX, répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

- Détecteur automatique KNX Mosaic 2 modules Blanc - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
- Allumage et extinction automatiques - Réglage précis sur le chantier avec les configureurs de réglage - Distance optimale entre 2 détecteurs : 6m
- Détection infrarouge à 180° - Portée 8m - Consommation : 0,2W
- Réglage de la temporisation de 5 secondes à 18 heures - Réglage du seuil de luminosité de 5 lux à 1275 lux
- Raccordement directement sur le câble BUS/KNX (livrés avec connecteur pour repiquage) - La programmation du détecteur sera réalisée via le logiciel ETS

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc)

Les + utilisation

Conforme à la RT 2012 : vérifie la présence et la luminosité en permanence, extinction dès que la luminosité naturelle est suffisante

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement




Il est préconisé d'installer 3 inters détecteurs automatiques afin d'optimiser la détection dans la pièce dans la cadre de l'actimétrie

Peut être utilisée dans une installation d'assistance à l'autonomie : grâce aux détecteurs automatiques disposés à proximité du lit, l'allumage du chemin lumineux de la chambre est déclenché dès que le patient se lève - L'éclairage diffus permet au résident de se repérer dans l'espace et de se déplacer en toute sécurité, sans être ébloui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	détecteur de mouvement		
Type de montage	encastré		
Régulation de la lumière constante	Oui	Percée pour animaux	Non
Commande CVC	Non	Surveillance de cage d'escalier	Oui
Réticulable	Oui	Matériau	plastique
Adapté pour une transmission sans fil	Non	Qualité du matériau	thermoplastique
Protection au ras du mur/surveillance du champ arrière	Oui	Sans halogène	Oui
Hauteur de montage	1.2 m	Adapté à la classe de protection (IP)	IP41
Largeur de portée max.	3 m	Commutateur de sélection	Non
Longueur de portée max.	8 m	Durée de marche min.	5 s
Champ de détection de diamètre au sol	6 m	Durée de marche max.	18 min
Sensibilité de réponse ajustable	Oui	Angle de détection horizontal	0-180 °
Luminosité de déclenchement ajustable	Oui	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Fonction d'apprentissage avec luminosité de déclenchement	Non	Couleur	blanc
Fonction de variation avec insert variableur	Non	Numéro RAL (équivalent)	9003
		Compatible avec Google Assistant	Non
		Compatible avec Amazon Alexa	Non
		Possible support IFTTT	Non

PIÈCES DÉTACHÉES

-  Commande réservée aux professionnels
-  Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
-  À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref.	Désignation.	Prix unitaire (€ HT*)
0 882 40	Passerelle de configuration pour paramétrage des hublots, des détecteurs et des blocs d'éclairage de sécurité	302,60

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.