

Plaque Céliane Matières 3 postes - finition Ardoise

REF. 0 693 73

CÉLIANE

LEGRAND



Finition Ardoise

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Céliane™ - plaques

- 3 postes entraxe 71 mm
 - A associer avec un support universel réf. 0 802 53
- Matières
- Ardoise
- Les plaques finitions Bois, Cuir, Béton Ciré, Porcelaine et Ardoise sont des pièces uniques en matière naturelle dont l'aspect et la teinte peuvent varier d'un exemple à l'autre
- Montage horizontal ou vertical

Caractéristiques générales

Céliane™

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'unités	3	Classe de protection (IP)	IP20
Sens de montage	horizontal et vertical	Qualité du matériau	ardoise
Nombre d'unités, horizontales	3	Température de stockage	-10 - 70 °C
Nombre d'unités, verticales	1	Finition de la surface	mat
Sans halogène	Oui	Transparent	Non
Adapté à une installation encastrée	Oui	Avec couvercle à charnière	Non
Couleur	anthracite	Largeur	242.5 mm
Adapté à une boîte de canal noyé	Non	Hauteur	82 mm
Matériau	pierre	Profondeur	8.5 mm
Traitement de surface	autre	Résistance aux chocs	IK02
Adapté à un canal d'allège	Non	Diamètre de l'alésage (ouverture)	53.6 mm
Adapté à une installation intégrée	Non	Zone climatique de provenance de bois	Non applicable
Température d'utilisation /d'installation	-5 - 50 °C	Traitement antimicrobien	Non
Type de fixation	à clipser	Avec grille de montage	Non
Zone de texte/surface d'inscription	Non	Nombre d'inserts pour interrupteurs	3