



Ampèremètre analogique modulaire branchement direct courant alternatif ou continu - 0A à 30A - 4 modules

REF. 0 046 02

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Appareil analogique de mesure de courant d'un circuit électrique à installer sur rail

- Ampèremètre analogique pour mesure sur rail
- Livré avec cadran
- Echelle 0A à 30A
- 4 modules DIN
- Conforme aux normes IEC 61010-1 et IEC 60051-1

Les + installation

Branchement direct en courant alternatif ou continu

Les + utilisation

Mesure l'intensité en ampères (A) du courant circulant dans un circuit électrique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Modèle	Rail DIN
Valeur finale nominale de l'échelle	5 A	Adapté à un montage sur rail	Oui
Plage de mesure	0-30 A	Largeur dans les unités de partition	4
Raccordement du transformateur	Oui	Système de mesure	Autre
Classe de précision	0.015	Aiguille témoin	Non
Puissance dissipée	1.1 W	Eclairage d'échelle	Non
Type de tension	AC/DC	EAN/Gencode	3245060046026