



Enjoliveur Céliane pour commande VMC - finition titane

REF. 0 683 61

CÉLIANE

LEGRAND

Finition Titane

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Céliane, un enjoliveur à monter sur mécanisme et à compléter d'un support et d'une plaque de finition

- Se monte sur les mécanismes :
 - référence 067001 : interrupteur VMC
 - référence 067031 : poussoir VMC
- Finition Titane

Avantages

Se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Céliane

Les + installation

S'installe sur le mécanisme afin de le protéger

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Traitement antibactérien	Non
Modèle	bouton-poussoir d'une pièce	Couleur	titane
Impression/marquage	autre	Numéro RAL (équivalent)	7006
Utilisation	bouton à contact maintenu	Avec champ d'inscription	Non
Adapté au couplage d'interrupteurs de système de bus	Non	Avec lentille/symbole interchangeable	Non
Type de fixation	à clipser	Adapté à la classe de protection (IP)	autre
Fenêtre de contrôle/sortie de lumière	Non	Résistance aux chocs	IK04
Matériau	plastique	Largeur	28.3 mm
Qualité du matériau	thermoplastique	Hauteur	47.8 mm
Sans halogène	Oui	Profondeur	8.2 mm
Traitement de surface	laqué / peint	Température d'utilisation /d'installation	-5-50 °C
Finition de la surface	brillant	Température de stockage	-10-70 °C