



## Disjoncteur de branchement version Enedis DPX<sup>3</sup>250AB différentiel 240A 4P

REF. 4 207 33

### VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	4.371 dm <sup>3</sup>
Poids	2984 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

#### DPX<sup>3</sup> 250 AB différentiels

- Sensibilité réglable : 0,03 - 0,3 - 1 - 3 A
- Déclenchement réglable : 0 - 0,3 - 1 - 3 s (0 s uniquement avec sensibilité 0,03 A)
- Différentiel électronique intégré avec affichage LCD

#### 240 A

- 4P
- Réglages thermiques 140 à 240 A
- Magnétique bas réglé en usine à 600 A

#### Caractéristiques Générales

#### DPX<sup>3</sup>-AB - disjoncteurs de branchement version Enedis de 90 à 400 A

- S'installent en aval d'un DPX-IS pour branchement à puissance surveillée de 36 à 250 kVA
- Commande frontale
- Appareils pré-étalonnés
- Réglages thermiques plombables
- 36000 A de pouvoir de coupure
- Cache-bornes plombables (à commander séparément)
- Bornes à cage livrées avec l'appareil
- Conformes à la norme NF IEC 60947-2