



## Disjoncteur moteur magnétothermique MPX<sup>3</sup>32H - réglage thermique 1A à 1,6A - pouvoir de coupure 100kA en 415V

REF. 4 173 25

85,50€ Tarif professionnel de référence HT

### VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	0.54 dm <sup>3</sup>
Poids	364 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

#### Disjoncteurs moteur magnéto-thermiques

- Seuil de déclenchement thermique réglable
- Seuil de déclenchement magnétique : 13 x Ie

#### MPX<sup>3</sup> 32H

- Haut pouvoir de coupure
- Avec commande rotative
- Fixation sur rail symétrique
- Moteur triphasé 400/415 V : 0,37/0,55 kW
- Plage de réglage thermique : 1 à 1,6 A
- Seuil de déclenchement instantané : 20,8 A
- Pouvoir de coupure 415 V Icu : 100 kA

#### Caractéristiques Générales

#### Disjoncteurs moteur MPX<sup>3</sup> - disjoncteurs moteur de 0,16 A à 100 A

- Conformés aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-2, IEC 60947-4