

**Cartouche industrielle cylindrique type gG 14x51mm sans percuteur
- 6A**

REF. 0 143 06

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Cartouche industrielle pour protection des conducteurs des circuits électriques en cas de surcharge ou de court-circuit

- Cartouche industrielle cylindrique type gG (Haut Pouvoir de Coupure)
- 14mmx51mm - Sans percuteur
- Calibre 6A - Tension 500V~
- Pouvoir de coupure : 100000A
- Conforme aux normes : - EN 60269-1 et 2 - IEC 60269-1 et 2 - NFC 60-200

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|--------------------------------------|----------------------|---|---------------|
| | | Classe de fonctionnement GL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils) | |
| Largeur hors tout | 14 mm | Fréquence de fonctionnement | 42-62 Hz |
| Modèle | Fusible en céramique | Finition du voyant indicateur | Autre |
| Taille | 14x51 mm | Puissance de coupure | 120 kA |
| Profondeur/longueur hors tout | 51 mm | Dissipation thermique sous courant nominal | 1.2 W |
| Type de tension | AC/DC | Température d'utilisation /d'installation | -25-40 °C |
| Courant nominal assigné | 6 A | Température de stockage | -40-70 °C |
| Tension assignée | 500 V | EAN/Gencode | 3245060143060 |