

**Cartouche industrielle cylindrique typegG 14x51mm sans perceur  
- 6A**

REF. 0 143 06

LEGRAND



**CARACTÉRISTIQUES PRODUIT**

**Cylindriques type gG HPC (Haut Pouvoir de Coupure)**

**14 x 51**

- Sans perceur

**Caractéristiques générales**

**Cartouches industrielles cylindriques - type gG**

Conformes aux normes EN 60269-1 et 2, IEC 60269-1 et 2, NFC 60-200

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Largeur hors tout	14 mm
Taille	14x51 mm
Type de tension	AC/DC
Profondeur/longueur hors tout	51 mm
Courant nominal assigné	6 A
Tension assignée	500 V
Classe de fonctionnement	aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)
Fréquence de fonctionnement	42 - 62 Hz
Température d'utilisation /d'installation	-25 - 40 °C
Température de stockage	-40 - 70 °C