

**Rallonge multiprise rotative avec 4 prises de courant Surface ,  
disjoncteur et indicateur de charge - blanc et gris foncé**

REF. 0 494 40

LEGRAND

**CARACTÉRISTIQUES PRODUIT**

Rallonge multiprise au design cylindrique unique et astucieux pour plus de confort, et un bloc de prises Surface rotatif pour orienter les prises selon les besoins

- Équipée de 3 prises Surface orientées à 45° pour optimiser les branchements et 1 prise Surface orientée à 90° pour permettre le branchement d'un chargeur volumineux sans condamner une prise voisine
- Avec disjoncteur de sécurité pour une protection contre les risques d'échauffement
- Avec indicateur de charge indiquant l'approche de la puissance maximale de la multiprise, avec coupure en cas de dépassement de la puissance maximale avec réarmement possible
- 3 types de fixation : fixé au mur (par vis non fournies), fixé par collier (non fournis) ou posé sur meuble
- Avec cordon 3G 1,5mm<sup>2</sup> de longueur 1,5m

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Marque	Legrand
EAN/Gencode	3414971943025
Classe de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs	IK04
Tension d'alimentation	220-230 V
Type de borne	Non applicable