

Poussoir NO lumineux avec voyant étanche Plexo 10A IP55 IK08 avec enjoliveur finition gris

REF. 069542L

PLEXO

LEGRAND



18,76 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

A reçu le prix iF Design Award 2022

Plexo composable, une commande d'éclairage étanche idéale pour les lieux humides, s'installe en encastré comme en saillie

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Poussoir NO 10A - Connexion rapide sans outil avec repérage couleur
- Produit à compléter soit avec un boîtier saillie, soit avec un support encastré
- IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions
- IK08 : résistance à un choc de 5 joules

Avantages

- Un mécanisme symétrique à 90° qui permet un montage à l'horizontale ou à la verticale sur les boîtiers saillie ou les supports encastrés
- Un doigt de manœuvre qui ne traverse pas la membrane, ce qui assure une étanchéité parfaite dans le temps
- Fermeture de la façade par 4 points (1/4 tour) pour assurer l'étanchéité quelle que soit la configuration de l'installation

Les + installation

La facilité de clipsage / déclipsage du mécanisme sans outil simplifie la mise en œuvre. La réversibilité des boîtiers et supports multipostes facilite la gestion des références sur les chantiers.

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|---|------------------------|---|-------------------------|
| Composition | | Transparent | Non |
| Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) | | Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
| Modèle | Bouton-poussoir unique | Type d'impression | Sans |
| Type de commande | Bouton-poussoir | Adapté à la classe de protection (IP) | IP55 |
| Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 1 | Résistance aux chocs (IK) | IK08 |
| Version sans contact | Non | Largeur d'appareil | 70 mm |
| Nombre de bascules d'actionnement | 1 | Hauteur d'appareil | 70 mm |
| Tension nominale | 250 V | Profondeur d'appareil | 46 mm |
| Calibre/courant nominal assigné (In) | 10 A | Compatible avec Apple HomeKit | Non |
| Avec éclairage | Oui | Compatible avec Google Assistant | Non |
| Source lumineuse fournie | Oui | Compatible avec Amazon Alexa | Non |
| Equippé d'un signal lumineux complémentaire | Non | Compatible IFTTT | Non |
| Contact de report | Non | Profondeur d'encastrement | 28.5 mm |
| Type de connexion | Borne automatique | Température d'utilisation /d'installation | -10-40 °C |
| Mode de pose | Autre | Température de stockage | -25-60 °C |
| Type de fixation | Fixation à vis | Type de tension | AC |
| Matériau | Plastique | Fréquence | 50-60 Hz |
| Qualité du matériau | Thermoplastique | Neutre obligatoire | Non |
| Sans halogène | Oui | Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
| Traitement antimicrobien | Non | Capacité des bornes | 1.5-2.5 mm ² |
| Type de traitement de la surface | Non traité | Nature du câble pour connexion | Souple ou rigide |
| Finition de la surface | Mat | Section de câble | 1.5-2.5 mm ² |
| Couleur | Gris | EAN/Gencode | 3414971878648 |
| Numéro RAL (équivalent) | 7046 | | |

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.