



Ampèremètre analogique à fût carré 68x68mm à équiper d'un cadran de mesure

REF. 0 146 01

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Appareil analogique de mesure de courant d'un circuit électrique à installer sur porte d'armoire

- Ampèremètre analogique pour mesure sur porte
- Se monte sur les portes galbées des armoires XL³800 et XL³4000
- Fût carré 68x68mm
- Livré sans cadran
- Conforme aux normes: NF IEC 60051, VDE 0410, BS 89, NF EN 60051-1 et CENELEC HD 223

Les + installation

Branchement par l'intermédiaire d'un transformateur de courant (TI) de sortie 0A à 5A

Les + utilisation

Mesure l'intensité en ampères (A) du courant circulant dans un circuit électrique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Raccordement du transformateur	Oui
Type de tension	AC
Modèle	montage frontal
Adapté à un montage sur rail	Non
Largeur	68 mm
Hauteur	68 mm
Système de mesure	autre
Aiguille témoin	Non
Eclairage d'échelle	Non