

Plaque Céliane Matières 2 postes - finition Inox Brossé

REF. 0 691 02

CÉLIANE

LEGRAND



Finition Inox Brossé

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT**Céliane™ - plaques**

- 2 postes entraxe 71 mm
 - A associer avec un support universel réf. 0 802 52
- Matières
- Inox Brossé
- Montage horizontal ou vertical

Caractéristiques générales**Céliane™****Information sur la gamme**

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'unités	2	Classe de protection (IP)	autre
Sens de montage	horizontal et vertical	Qualité du matériau	autre
Nombre d'unités, horizontales	2	Température de stockage	-10 - 70 °C
Nombre d'unités, verticales	1	Finition de la surface	brillant
Sans halogène	Oui	Transparent	Non
Adapté à une installation encastrée	Oui	Avec couvercle à charnière	Non
Couleur	acier inoxydable	Largeur	171 mm
Adapté à une boîte de canal noyé	Non	Hauteur	82 mm
Matériau	métal	Profondeur	8.5 mm
Traitement de surface	métallique	Résistance aux chocs	IK04
Adapté à un canal d'allège	Non	Diamètre de l'alésage (ouverture)	53.6 mm
Adapté à une installation intégrée	Non	Zone climatique de provenance de bois	Non applicable
Température d'utilisation /d'installation	-5 - 50 °C	Traitement antimicrobien	Non
Type de fixation	à clipser	Avec grille de montage	Non
Zone de texte/surface d'inscription	Non	Nombre d'inserts pour interrupteurs	2