



Adaptateur avec volet Soliroc IP55 IK10 pour mécanismes Mosaic 2 modules

REF. 0 778 80

LEGRAND

70,51 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Adaptateurs étanches

Adaptateur Soliroc pour fonction Mosaic

- Reçoit les mécanismes Mosaic 2 modules sauf saillie particulière
- Gris/Blanc
- Adaptateur avec volet - IP 55 - IK 10

Caractéristiques générales

Legrand cabling system™ LCS³ et LCS² - prises doubleurs et accessoires

Information sur la gamme

Soliroc est la gamme d'appareillage très résistante aux chocs et à l'arrachement avec un IK 10 afin d'offrir une garantie de sécurité maximale mais est également étanche avec un IP 55. Elle est conçue pour les lieux à risque ou sans surveillance en intérieur comme en extérieur tels que : entrepôts, lieux publics, aires d'autoroutes, bureaux, commerces, établissements scolaires, lieux d'internement. L'ensemble des fonctionnalités standard est disponible : interrupteur, prise, prise TV, etc. L'installation de Soliroc est simple, le mécanisme nécessite un support Batibox et peut être monté dans une boîte d'encastrement ou un cadre Soliroc en saillie. Il est également possible d'installer des fonctions Mosaic™ grâce à un adaptateur. La fixation de la plaque se fait par chevillage sur 4 points directement sur le mur démontables uniquement par perçage.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	gris	Hauteur d'appareil	71 mm
Avec couvercle à charnière	Oui	Profondeur d'appareil	23 mm
Avec zone de texte	Non	Résistance aux chocs (IK)	IK10
Verrouillable	Non	Classe de protection (IP)	IP55
Dimensions	carré 45 mm / carré 45 mm	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 40 °C
Largeur d'appareil	71 mm	Température de stockage	-10 - 70 °C
		Traitement antimicrobien	Non

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.