



Coffret polyester Marina IP66 IK10 Avec porte vitrée - 1220x810x300mm - RAL7035

REF. 0 362 84

MARINA

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Coffrets RAL 7035 avec porte vitrée

- Dimensions extérieures hauteur : 1220 mm
- Dimensions extérieures largeur : 810 mm
- Dimensions extérieures profondeur : 300 mm
- Dimensions du regard hauteur : 970 mm
- Dimensions du regard largeur : 495 mm

Caractéristiques Générales

Coffrets Marina - polyester

IP 66 suivant EN/IEC 60529. LCIE n° 60059283-560528

IK 10 suivant EN/IEC 62262 (EN 50102)

Classe II

Polyester chargé fibre de verre. Auto-extinguible 960 °C suivant EN/IEC 60695-2-11

Particulièrement adaptés aux ambiances corrosives et aux agents climatiques : se référer à la fiche technique pour des conditions particulières, gestion thermique

Porte réversible, ouverture 180°. Axes imperdables (sauf réf. 036250). 2 verrous double barre (1 verrou pour réf. 036250)

Fixation directe des équipements en fond de coffret (visserie fournie)

Possibilité de fixation d'une plaque partielle à partir de 500 x 400 x 200 mm et/ou rails sur plots intermédiaires (sauf réf. 036250)

Réglage en profondeur optionnel à partir de Haut. 400 x Larg. 300 mm avec réf. 036242

Acceptent les accessoires Atlantic

Information sur la gamme

Les coffrets industriels Marina répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets et armoires Marina en résine de polyester chargé de fibres de verre permet de résister aux environnements soumis à des agents climatiques et des ambiances corrosives. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, châssis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture...)

PIÈCES DÉTACHÉES



Commande réservée aux professionnels



Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande



À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref.	Désignation.	Prix unitaire (€ HT*)	Commande minimum
980179	PORTE VITREE POUR COFFRET MARINA 1200 X 800	1 005,00	1

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.