



Prise de courant étanche 2P+T avec éclips de protection 16A Plexo complet IP55 encastré - gris

REF. 0 698 31

PLEXO

LEGRAND

Finition Gris

24,67 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

INFORMATION PRODUIT

Produit remplacé : cliquez pour voir la référence de remplacement

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Plexo complet encastré, une prise de courant étanche permettant le branchement d'un appareil électrique dans des lieux humides

- Prise de courant Plexo complet encastré - Gris
- IP55 - IK07 - 16A - 250V
- Connexion à bornes automatiques 2P+T avec éclips de protection
- Livré complet - plaque déclipsée
- Possibilité de passer en IK08 avec les adaptateurs encastrés référence 069647 - Possibilité de monter les griffes référence 084900 et référence 084901

Les + installation

1 référence = 1 appareil complet prêt à installer

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Broche de contact de protection	Sans halogène	Oui
Contact de protection	Oui	Traitement de surface	Non traité
Broche ronde de mise la terre	Oui	Finition de la surface	Mat
Nombre de contacts actifs (ronds)	1	Traitement antibactérien	Non
Avec lampe de signalisation	Non	Avec dispositif on/off	Non
Avec alimentation USB incorporée	Non	Avec fonction d'itération	Oui
Nombre d'unités	1	Prise inclinée ou inclinable	Non
Nombre de phases	1	Courant nominal	16 A
Impression/marquage	Degré de protection (IP)	Tension nominale	250 V
Type de raccordement	Borne automatique	Fréquence	50-60 Hz
Avec couvercle à charnière	Oui	Adapté à la classe de protection (IP)	IP55
Protection accrue contre les contacts accidentels	Oui	Résistance aux chocs	IK07
Zone de texte/surface d'inscription	Non	Largeur d'appareil	86 mm
Couleur	Gris	Hauteur d'appareil	86 mm
Numéro RAL (équivalent)	7016	Profondeur d'appareil	46 mm
Finition métallique	Non	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Transparent	Non	Compatible avec Google Assistant	Non
Verrouillable	Non	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Mécanisme d'éjection	Non	Possible support IFTTT	Non
Encastrement isolé	Non	Pour "conditions difficiles" (selon VDE)	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non	Profondeur d'encastrement	18 mm
Avec éclairage d'orientation	Non	Température d'utilisation /d'installation	-25-60 °C
Protection contre les surtensions	Non	Température de stockage	-25-60 °C
Protection différentielle	Non	Type de tension	AC
Avec microfusible	Non	Power Delivery	Non
Alimentation spéciale	Sans alimentation spéciale	Nature du câble pour connexion	Rigide
Type de montage	Encastré	Section de câble	2.5-2.5 mm ²
Type de fixation	Fixation avec vis	Maintien du câble	Autre
Matériau	Plastique	Couvercle	Plaque centrale
Qualité du matériau	Thermoplastique	EAN/Gencode	3245060698317

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.