

Kit carillon radio sans fils Sérénité simple à piles - blanc

REF. 0 942 70

LEGRAND



Kit carillon radio, adapté à une maison

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Kit carillon radio Sérénité simple - 80dB - Blanc
- Comprend :
 - 1 carillon carré 3 batteries 1,5V AA non incluses
 - 1 sonnette carrée IP54 avec porte-étiquette
- Portée radio de 200m pour garantir la transmission du signal
- 30 mélodies pour choisir sa préférée et la plus adaptée au lieu d'installation
- Livré avec adhésif double face et vis de fixation pour une installation facile

Avantages

- Un design sobre et élégant qui permet une intégration optimale dans n'importe quel intérieur
- Kit compatible avec les carillons radio Confort, Sérénité
- Sonnette avec étanchéité renforcée IP54 pour une plus grande résistance aux intempéries en extérieur

Les + installation

La transmission radio et le fonctionnement sur piles de la sonnette et du carillon permettent une installation sans fil

Les + utilisation

Possibilité d'associer jusqu'à 3 sonnettes supplémentaires au carillon permettant l'équipement d'un lieu avec plusieurs entrées - Le logiciel intégré à la mémoire du carillon permet de personnaliser très facilement la mélodie mp3

Recommandations / restrictions d'usages

Ne pas exposer aux intempéries en extérieur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Type de connexion	Autre
		Avec zone de texte/surface d'inscription	Oui
		Equippé d'un signal lumineux complémentaire	Oui
		Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Couleur du boîtier/corps	Blanc	Nombre de sonneries	30
Matériau du boîtier/corps	Plastique	Code CEI (Pack1)	CR2032
Volume	80 dB	Pile ou Accumulateur (Pack1)	Pile (non rechargeable)
Tension nominale (Un)	4.5-4.5 V	Composition de l'élément (Pack1)	Bouton Lithium (pile)
Classe de protection (IP)	IP20	Nombre de Pack 1	1
Type de courant	DC	Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)	1
Batterie incorporée	Oui	Poids d'un Element Unitaire (Pack1)	3
Mode de pose	Saillie	Localisation Pack1	Le produit intègre une batterie
Sans fil	Oui	Type réglementaire (Pack1)	P : Portable (Format Standard)
Portée de transmission max.	200 m	Objet connecté	Non
Largeur	89 mm	Mode de commande	RF
Hauteur	100 mm	Plateforme de téléchargement d'applications	Non applicable
Profondeur	45 mm	Pilotable à la voix	Non
Résistance aux chocs (IK)	IK07	Intéropérabilité du protocole de connexion	Non
Température d'utilisation /d'installation	-20-50 °C	Connectable par box Internet	Non
Température de stockage	-20-50 °C	EAN/Gencode	3414971067257
Numéro RAL	9003		
Sans halogène	Oui		
Traitement antimicrobien	Non		

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Environnement et recyclage

