



Interrupteur va-et-vient Appareillage saillie complet - blanc

REF. 0 860 01

ASL

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Appareillage saillie complet, une commande d'éclairage s'intégrant facilement sur tous les murs, idéale pour la rénovation

- Interrupteur va-et-vient 10AX
- Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250V~
- Blanc RAL9003
- Livré bornes ouvertes
- Appareillage saillie complet

Avantages

- Produit livré complet pour installation en saillie
- Peut être installé par-dessus une boîte d'encastrement existante

Les + installation

Installation simple en saillie sans dégradation des murs

Les + utilisation

Peut être utilisé comme simple interrupteur mais peut aussi être associé à un autre va-et-vient pour permettre d'allumer ou éteindre la lumière depuis deux points différents

Recommandations / restrictions d'usages

- Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Tension nominale	250 V
Type de commutation	va-et-vient	Courant nominal assigné	10 A
Type de commande	bascule/bouton	Courant de commutation pour lampes fluorescentes	10 AX
Assemblage	mécanisme complet avec cadre	Contact de report	Non
Bouton-poussoir	Non	Type de raccordement	borne à vis
Nombre de bascules d'actionnement	1	Interrupteur de chauffage	Non
Type de montage	saillie	Interrupteur de machine à laver	Non
Type de fixation	fixation à vis	Largeur d'appareil	72 mm
Avec plaque de montage	Non	Hauteur d'appareil	72 mm
Matériau	plastique	Profondeur d'appareil	31 mm
Qualité du matériau	thermoplastique	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Sans halogène	Oui	Compatible avec Google Assistant	Non
Traitement antibactérien	Non	Profondeur min. de la boîte d'encastrement	30 mm
Traitement de surface	non traité	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Finition de la surface	brillant	Possible support IFTTT	Non
Couleur	blanc	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 40 °C
Numéro RAL (équivalent)	9003	Température de stockage	-5 - 40 °C
Zone de texte/surface d'inscription	non	Type de tension	AC
Voyant	non	Fréquence d'alimentation	50 - 60 Hz
Fonction d'éclairage	autre	Section de câble	2.5 - 2.5 mm ²
Type d'éclairage	autre	Nature d'embout entrée de câble	Non applicable
Adapté à la classe de protection (IP)	IP31	Maintien du câble	Non applicable
Résistance aux chocs	IK04		