



Interrupteur va-et-vient Appareillage saillie complet - blanc

REF. 0 860 01

ASL

LEGRAND

11,82 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Appareillage saillie complet, une commande d'éclairage s'intégrant facilement sur tous les murs, idéale pour la rénovation

- Interrupteur va-et-vient 10AX
- Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250V~
- Blanc RAL9003
- Livré bornes ouvertes
- Appareillage saillie complet

Avantages

- Produit livré complet pour installation en saillie
- Peut être installé par-dessus une boîte d'encastrement existante

Les + installation

Installation simple en saillie sans dégradation des murs

Les + utilisation

Peut être utilisé comme simple interrupteur mais peut aussi être associé à un autre va-et-vient pour permettre d'allumer ou éteindre la lumière depuis deux points différents

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de commutation	va-et-vient	Tension nominale	250 V
Type de commande	bascule/bouton	Courant nominal assigné	10 A
Assemblage	mécanisme complet avec cadre	Courant de commutation pour lampes fluorescentes	10 AX
Bouton-poussoir	Non	Contact de report	Non
Nombre de bascules d'actionnement	1	Type de raccordement	borne à vis
Type de montage	saillie	Interrupteur de chauffage	Non
Type de fixation	fixation à vis	Interrupteur de machine à laver	Non
Avec plaque de montage	Non	Largeur d'appareil	72 mm
Matériau	plastique	Hauteur d'appareil	72 mm
Qualité du matériau	thermoplastique	Profondeur d'appareil	31 mm
Sans halogène	Oui	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Traitement antibactérien	Non	Compatible avec Google Assistant	Non
Traitement de surface	non traité	Profondeur min. de la boîte d'encastrement	30 mm
Finition de la surface	brillant	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Couleur	blanc	Possible support IFTTT	Non
Numéro RAL (équivalent)	9003	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 40 °C
Zone de texte/surface d'inscription	non	Température de stockage	-5 - 40 °C
Voyant	non	Type de tension	AC
Fonction d'éclairage	autre	Fréquence d'alimentation	50 - 60 Hz
Type d'éclairage	autre	Section de câble	2.5 - 2.5 mm ²
Adapté à la classe de protection (IP)	IP31	Nature d'embout entrée de câble	Non applicable
Résistance aux chocs	IK04	Maintien du câble	Non applicable

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.