

Sonnette IP44 pour kit carillon Confort - blanc

REF. 0 942 78

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Sonnette radio, permet de compléter une installation existante avec kit carillon radio

- Sonnette Confort étanche IP44 pour une installation en extérieur - Blanc
- Alimentation par une batterie CR2032 incluse
- Portée radio de 100m pour garantir la transmission du signal
- Association facile à un kit carillon Confort ou Sérénité déjà installé
- Livrée avec adhésif double face et vis de fixation pour une installation facile

Avantages

- Un design sobre et élégant qui permet une intégration optimale dans n'importe quel intérieur
- Sonnette compatible avec les carillons radio Confort, Sérénité

Les + installation

La transmission radio et le fonctionnement sur piles de la sonnette permet une installation sans fil - Cette sonnette additionnelle peut se fixer sans outil avec l'adhésif double faces fourni

Les + utilisation

Possibilité d'associer jusqu'à 4 sonnettes à un carillon pour un lieu avec plusieurs entrées, et une infinité de carillons à une sonnette pour équiper un espace vaste ou sur plusieurs niveaux

Recommandations / restrictions d'usages

- Sonnette adaptée à une installation extérieure abritée : ne pas exposer directement aux intempéries

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Résistance aux chocs (IK)	IK05
Avec badge	Oui	Classe de protection (IP)	IP44
Avec éclairage	Oui	Température d'utilisation /d'installation	-20 - 50 °C
Matériau	plastique	Température de stockage	-20 - 50 °C
Type de montage	saillie	Type de tension	DC
Couleur	blanc	Numéro RAL	9003
Largeur	65 mm	Sans halogène	Oui
Hauteur	65 mm	Type de borne	Non applicable
Profondeur/longueur hors tout	28 mm	Equipé d'un porte étiquette	Oui