


**Plastron métal pour 1 DMX<sup>3</sup>1600 ou DMX<sup>3</sup>-I1600 fixe dans XL<sup>3</sup>4000  
- 36 modules**

REF. 0 210 86

LEGRAND



212,10 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

**CARACTÉRISTIQUES PRODUIT****XL<sup>3</sup>, plastron pour montage d'appareils de coupure et protection dans armoires**

- Plastron métal hauteur 600mm pour montage de DMX<sup>3</sup>1600 et DMX<sup>3</sup>-I1600 dans XL<sup>3</sup>4000
- Pour :
  - 1 DMX<sup>3</sup>1600 version fixe
  - 1 DMX<sup>3</sup>-I1600 version fixe
- A charnières et serrure
- 36 modules

**Information sur la gamme**

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL<sup>3</sup> s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL<sup>3</sup> 6300 et XL<sup>3</sup> 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL<sup>3</sup> 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL<sup>3</sup> 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL<sup>3</sup> 125 et XL<sup>3</sup> 160 isolants, métal ou encastrés.

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur	850 mm	Résistance aux chocs (IK)	IK07
Hauteur	600 mm	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 40 °C
Adapté à la largeur de boîtier	910 mm	Température de stockage	-5 - 40 °C
Adapté à la hauteur de construction du boîtier	1950 mm	Couleur	gris
Nombre d'unités en hauteur (HE)	12	Numéro RAL	7035
Matériau	acier	Sans halogène	Oui
Finition de la surface	revêtu par poudre	Equipé d'un porte étiquette	Non

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*