



Pôle additionnel neutre pour interrupteur-sectionneur rotatif composable - 50A

REF. 0 222 14

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Composant pour interrupteur sectionneur

- Pôle additionnel pour interrupteur sectionneur rotatif composable
- 50A - Neutre
- Composant réversible en vue d'une application sur panneau ou sur rail symétrique
- Permet de changer l'état (ouverture ou fermeture) des circuits dans lesquels il est inséré et de remplir les fonctions de commande, coupure et de sectionnement
- Conforme à la norme IEC EN 60947-3

Les + installation

Serrage des câbles par l'avant ou l'arrière

Les + utilisation

Permet la réalisation ou le complément d'un interrupteur sectionneur à partir d'un élément de base complété d'éléments additionnels (pôles, manettes, boîtiers et accessoires)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Montage d'appareils	Autre	Courant de commutation assigné	50 A
Dispositif auxiliaire	Autre	Tension assignée	690 V
Monté en usine	Non	Type de tension d'actionnement	AC
Largeur dans les unités de partition	17.9	Avec autotest avec fonction courant de défaut	Non
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture	1	Adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale	50 A
		EAN/Gencode	3245060222147