



## Cartouche industrielle à couteau typegG taille 4 - avec percuteur - 800A

REF. 0 185 85

LEGRAND

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### Cartouches à couteaux type gG (gL)

- Utiliser les accessoires de socles pour la protection contre les contacts fortuits

#### Taille 4

#### Caractéristiques générales

#### Cartouches industrielles à couteaux - type gG

Conformes aux normes NFC 60-200-2 et NF HD/IEC 60269-2 HPC (Haut Pouvoir de Coupure)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Taille de fusible selon IEC 60269	NH4
Type de tension	AC/DC
Courant nominal assigné	800 A
Tension assignée CA	500 V
Tension de fonctionnement CC	48 V
Capacité de coupure nominale	120 kA
Classe de fonctionnement	gL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils)
Finition du voyant indicateur	autre