

## Onduleur tour Niky avec 6 prises IEC - 1500VA 900W - port USB

REF. 3 100 05



### INFORMATION PRODUIT

Produit disponible jusqu'à Avril 2018

### VUE D'ENSEMBLE

Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	44.255 dm <sup>3</sup>
Poids	15290 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

#### Onduleurs avec multiprise de sortie IEC

- Puissance nominale : 1500 VA
- Puissance active : 900 W
- Autonomie : 5 à 30 min
- Nombre de prises IEC : 6
- Ports de communication : USB

#### Caractéristiques Générales

#### Niky - onduleurs (tour) - 600 à 1500 VA

- Onduleurs monophasés pour postes de travail, systèmes de sécurité, CCTV, terminaux de point de vente, applications domestiques...
- Protection contre les surtensions, les surcharges et les courts-circuits
- Gestion avancée en fonction du niveau de décharge de la batterie
- Auto-diagnostic et régulateur électronique de tension AVR intégrés
- Fonction de démarrage à froid
- Contrôle par microprocesseur
- Protection ligne téléphonique, Internet (RJ 11/RJ 45)
- Note : les valeurs d'autonomie sont estimées en minutes et peuvent varier en fonction des caractéristiques de la charge, des conditions d'utilisation et de l'environnement
- Livré dans packaging auto-vendeur