

**Barre cuivre souple section 13x3mm - 200A ou 160A admissibles - longueur 2m**

REF. 0 374 10

LEGRAND



**CARACTÉRISTIQUES PRODUIT**

Répartition standard, barre cuivre souple pour le raccordement des conducteurs de protection dans les coffrets et armoires de distribution

- Barre cuivre souple
- Section 13x3mm<sup>2</sup>
- I admissible :- si IP inférieur ou égal à IP30 : 200A- si IP supérieur à IP30 : 160A
- Livrée à plat
- Longueur 2m

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Courant assigné In	160 A
Modèle	Plat
Longueur	2000 mm
Largeur	3 mm
Hauteur	13 mm
Flexible	Oui
Traitement de surface	Non traité
EAN/Gencode	3245060374105