

**Peigne d'alimentation bipolaire HX³ traditionnel pour bornes à vis -
longueur 56 modules maximum 28 appareils**

REF. 4 049 39

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

HX³, peigne d'alimentation traditionnel pour bornes à vis

- Peigne bipolaire pour l'alimentation d'une rangée ou d'un groupe d'appareils
- 56 modules - 1 mètre
- Nombre maximum d'appareils raccordables : 28

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Courant permanent nominal I_u	63 A
		Finition du raccordement électrique	Goupille
Nombre de phases	2	Isolé	Oui
Nombre de pôles	56	Tension de fonctionnement nominale max. U_e	400 V
Adapté au nombre d'appareils	28	Adapté à des appareils équipés d'un conducteur N	Non
Dimension du pas	35.5 mm	Adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire	Non
Section transversale	16 mm ²	Couleur	Gris
Longueur	1000 mm	EAN/Gencode	3245064049399
Largeur dans les unités de partition	56		