



## Compteur horaire totalisateur 200V~ à 240V~ - 50Hz - 48x48mm

REF. 0 495 55

LEGRAND

Appareil analogique de mesure des heures de fonctionnement d'un équipement électrique à installer sur porte d'armoire

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Compteur horaire totalisateur 48x48mm 200V~ à 240V~ - 50Hz
- Appareil monobloc IP40
- Fonctionnement par moteur synchrone (témoin de fonctionnement)
- Livré avec cadre de recouvrement (55x55mm) (pour découpe ronde) et accessoires de fixation
- Raccordement : 2x1,5mm<sup>2</sup>

### Les + installation

Montage en façade sur porte d'armoire ou de coffret -

### Les + utilisation

Permet le comptage des heures de fonctionnement d'une machine ou d'un équipement électrique, sans remise à zéro

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Mode de pose	Montage frontal	Largeur	48 mm
Modèle	Analogique	Hauteur	48 mm
Plage de comptage	99999.99 h	Profondeur d'encastrement	32 mm
Fonction réinitialisation	Sans	Largeur de la façade	48.5 mm
Indicateur de fonctionnement	Oui	Hauteur de la façade	55 mm
Nombre de chiffres	7	Diamètre de l'échancrure du panneau avant	55 mm
Tension d'entrée	200-240 V	Classe de protection (IP)	IP40
Type de tension	AC	Profondeur	38 mm
Fréquence de tension d'entrée	50-50 Hz	Température d'utilisation /d'installation	-25-80 °C
Type d'entraînement	Synchronisé avec le secteur	EAN/Gencode	3245060495558