



Connecteur de liaison équipotentielle pour canalisation Ø12mm mini et Ø16mm maxi

REF. 0 343 85

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Accessoire, pour réaliser des raccordements de liaison équipotentielle

- Connecteur de liaison équipotentielle
- Pour canalisation Ø12mm minimum et Ø16mm maximum
- Section de raccordement maximum 6mm²

Les + installation

Montage sécurisé et intuitif par 1/4 de tour garantissant une excellente liaison équipotentielle dans le temps

Les + utilisation

Permet de réaliser des connections équipotentielles sur les canalisations des installations

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Adapté à	bride de mise à la terre
Section transversale du raccordement	6 - 6 mm ²
Zone de serrage du conducteur rond	12 - 16 mm
Largeur de serrage du conducteur plat	jusqu'à 40 mm
Matériau	acier
Traitement de surface	galvanisé/électrogalvanisé