



Cartouche industrielle à couteau typegG taille 0 - avec perceur - 63A

REF. 0 169 35

33,47€ Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	3 unités
Volume	2.351 dm ³
Poids	940 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Cartouches à couteaux type gG (gL)

- Utiliser les accessoires de socles pour la protection contre les contacts fortuits

Taille 0

- Avec perceur
- Calibre : 63 A
- Tension A : 500 V
- Pouvoir de coupure : 120000 A

Caractéristiques Générales

Cartouches industrielles à couteaux - type gG

- Conformes aux normes NFC 60-200-2 et NF HD/IEC 60269-2 HPC (Haut Pouvoir de Coupure)