

## Repère CAB 3 pour filerie 1,5mm<sup>2</sup> à 2,5mm<sup>2</sup> avec lettre majuscule R

REF. 0 383 47

CAB 3

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

CAB3, système de repérage de type lettre pour filerie, permettant le repérage avant ou après connexion grâce au principe de bague ouverte

- Repère CAB3 lettre R pour filerie 1,5mm<sup>2</sup> à 2,5mm<sup>2</sup>
- Lettre noire sur fond jaune
- Réglette de 30 repères

### Les + installation

Repères toujours alignés grâce aux tenons de positionnement

### Les + utilisation

Excellente tenue sur le fil

### Information sur la gamme

Le système de repérage CAB 3 permet le repérage de filerie ou blocs de jonction Viking 3. Il est composé de repères (chiffres avec code couleur international, signes conventionnels, lettres) disponibles dans 4 tailles : 0,15 à 0,5 mm<sup>2</sup> - 0,5 à 1,5 mm<sup>2</sup> - 1,5 à 2,5 mm<sup>2</sup> - et 4 à 6 mm<sup>2</sup>. Pour le repérage des blocs de jonction Viking 3, des plaques repères avec des chiffres ou vierges permettent également un marquage manuel. Différents accessoires facilitent la mise en place des repères sur l'installation : distributeur de repérage, malette, porte-repères ou supports de repères et chargeurs.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

<b>Modèle</b>	forme de livret	<b>Couleur</b>	jaune
<b>Crantage</b>	sans	<b>Transparent</b>	Non
<b>Matériau</b>	plastique	<b>Avec zone de texte</b>	Oui
<b>Diamètre du conducteur</b>	1.4 - 1.8 mm	<b>Impression</b>	lettres
<b>Diamètre de câble</b>	2.7 - 3.9 mm	<b>Type de montage</b>	encoche
<b>Longueur</b>	5.6 mm	<b>Température d'utilisation /d'installation</b>	-30 - 85 °C
<b>Largeur</b>	3 mm	<b>Température de stockage</b>	-30 - 85 °C
		<b>Sans halogène</b>	Non