



Prise Jack femelle 3,5mm à visser Mosaic 1 module - blanc

REF. 0 787 64

MOSAIC

LEGRAND

60,00 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Mosaic, une prise Jack, répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

- Prise Jack 3,5mm femelle à visser Mosaic - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
- 1 module
- Blanc RAL9003 finition brillante

Les + installation

Peut être installée en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne, etc)

Les + utilisation

Permet la connexion d'un dispositif d'émission audio stéréo (iPod, PC portable) ou d'écoute (HP, casque audio...)

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Assemblage		Type de fixation	à clipser
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)		Nombre de modules (construction modulaire)	1
Utilisation	jack	Adapté au nombre de jacks/coupleurs	1
Avec protection contre la poussière	Non	Jacks blindés	Non
Avec couvercle à charnière	Non	Boîtier blindé	Non
Direction de sortie	droit	Domino	Non
Champ d'inscription	sans champ d'inscription	Adapté à la classe de protection (IP)	IP41
Avec impression	Non	Résistance aux chocs	IK04
Type de montage	saillie	Largeur d'appareil	22.5 mm
Matériau	plastique	Hauteur d'appareil	45 mm
Qualité du matériau	thermoplastique	Profondeur min. de la boîte d'encastrement	40 mm
Traitement antibactérien	Non	Profondeur d'encastrement	23.8 mm
Finition de la surface	mat	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 50 °C
Couleur	blanc	Température de stockage	-10 - 70 °C
Transparent	Non		

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.