Détecteur de passage infrarouge 230V~ - IP42 IK04

REF. 0 419 21 | LEGRAND

342,80 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Elements pour détection de passage dans magasin ou hall d'entrée

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Détecteur de passage pour magasin et hall d'entrée
- Détecteur infrarouge IP42 IK04
- Alimentation 230V~ - 50Hz à 60Hz
- Remplace l'ancienne référence 041911
- Temporisation entre 2 détections :environ 7 secondes

Les + installation

Possibilité de raccorder un ou plusieurs détecteurs avec un ou plusieurs carillons électromécaniques référence 041651

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Détecteur de mouvement
Type de capteur	Infrarouge
Avec interface DALI	Non
Régulation de la lumière	Non
Commande HVAC	Non
Arrêt forcé	Non
Spécial animaux	Non
Protection au ras du mur	Oui
Avec détection du champ arrière	Non
Interconnectable	Non
Hauteur de montage optimale	2.5 m
Fonction d'éclairage de la cage d'escalier	Non
Commutateur de pontage	Non
Champ de détection de diamètre au sol	1.05 m
Adapté pour une transmission sans fil	Non
Commandable à distance	Non
Télécommande fournie	Non
Sensibilité ajustable	Non
Luminosité de déclenchement ajustable	Non
Avec voyant	Oui
Auto-apprentissage de la fonction luminosité	Non
Possibilité de cablage d'un variateur déporté	Non
Mode de pose	Saillie

Matériau	Plastique
Qualité du matériau	Thermoplastique
Sans halogène	Oui
Finition de la surface	Brillant
Couleur	Blanc
Numéro RAL (équivalent)	9003
Transparent	Oui
Classe de protection (IP)	IP42
Type de tension	AC
Fréquence	50-50 Hz
Tension nominale (Un)	230-230 V
Durée de marche min.	1 s
Durée de marche max.	0.134 min
Déclenchement retardé	7 s
Enclenchement retardé	1 s
Puissance de coupure max.	1000 W
Température	-10-55 °C
Nombre de zones de détection	1
Courant de démarrage max.	0.00326 A
Courant de veille	3.26 mA
Fonction d'alarme	Oui
Avec capteur acoustique	Non
Avec câble de raccordement	Non
EAN/Gencode	3414970942265

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.