



## Boîte de dérivation saillie 150x150x65mm pour moulure DLPlus - blanc

REF. 0 303 36

DLPLUS

LEGRAND

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

DLPlus, cette boîte permet la dérivation sur les 4 faces de la boîte

- Boîte de dérivation saillie pour moulures DLPlus
- Pour Moulures DLPlus 32mm x 16mm, 40mm x 16mm, 32mm x 20mm, 40mm x 20mm, 60mm x 20mm, 75mm x 20mm
- Dimensions : 150mm x 150mm x 65mm
- Blanc

### Les + installation

Grille de fixation à l'intérieur de la boîte (utiliser des vis) - Cadre prédécoupé en hauteur et en largeur correspondant aux hauteurs et largeurs des moulures

### Les + utilisation

Permet de réaliser des dérivations sur les 4 faces de la boîtes : au centre, à gauche ou à droite, ou en angle

### Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Longueur	150 mm
Largeur	150 mm
Profondeur	65 mm
Matériau	plastique
Couleur	blanc
Numéro RAL	9003
Sans halogène	Oui
Mode de pose	apparent/saillie