

Boîte de sol IP66 4 modules avec couvercle sur charnière - inox

REF. 0 880 64

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Boîte de sol petit format, adaptée à un usage fréquent (exemple : concession automobile, hall d'hôtel, centre commercial, musée...)

- Boîte de sol IP66 (couvercle fermé) 4 modules avec couvercle sur charnière - Finition inox
- Indice d'étanchéité IP66 : protégé contre l'insertion de poussière et contre toute projection d'eau - Supporte une charge jusqu'à 1 tonne (couvercle fermé) et résiste à des impacts d'une énergie équivalente à 10 Joules (indice de protection IK09)
- Fournie avec couvercle et cadre support 4 modules pour mécanismes Mosaic - Entrées de câbles prédécoupées pour plusieurs diamètres de conduits (16mm, 20mm et 25mm)
- A installer dans une boîte d'encastrement référence 088069 ou directement dans un faux plancher
- Conforme aux normes NF EN 60-670-1 et NF EN 60 670-23

Avantages

Accès sécurisé : verrouillage à l'aide d'un outil (idéal dans les lieux publics ou les espaces accueillant des enfants)

Les + installation

Installation facile et rapide grâce aux pattes de fixation à l'aide d'un tournevis

Les + utilisation

Idéale pour un usage fréquent, avec une ouverture rapide du couvercle de 180° permettant de se brancher et se débrancher facilement

Recommandations / restrictions d'usages




Usage en intérieur uniquement

Compatible uniquement avec des fiches coudées

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Finition du couvercle	Rond	Adapté à un canal noyé	Oui
Nombre de boîtes d'encastrement	1	Adapté à un fond rentrant	Oui
Matériau du boîtier	Autre	Adapté à un double fond	Oui
Protection de la surface du boîtier	Chromé	Adapté à un nettoyage humide	Oui
Avec évidement pour revêtement de sol	Non	Diamètre externe	170 mm
Cadre de protection de revêtement de sol	Oui	Diamètre d'encastrement	152 mm
Couleur	Autre	Profondeur d'encastrement min.	65 mm
		EAN/Gencode	3414970341419

PIÈCES DÉTACHÉES

-  Commande réservée aux professionnels
-  Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
-  À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref.	Désignation.	Prix unitaire (€ HT*)
9 813 59	Plaque support de prises avec 2 vis pour boîtes de sol IP66 4 modules	15,83
9 813 60	Jeu de 2 griffes supplémentaires pour fixation de boîte de sol IP66 4 modules dans plancher technique ou béton	12,33
9 813 61	Joint torique pour boîte de sol IP66 4modules version avec couvercle sur charnières	12,33

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.