



Détecteur de mouvements 3 fils ECO1 Plexo complet IP55 saillie - gris

REF. 0 697 40

113,80€ Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	0.931 dm ³
Poids	217 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Ecodétecteurs autonomes 360°

- IP 55 - IK 04
- 3 fils avec neutre
- Permettent la commande de lampes :
- 2000 W maxi en incandescence, halogène 230 V et halogène 12 V ou 1000 VA maxi en fluorescence
- Durée d'éclairage réglable de 12 s à 16 min
- Champ de détection 45 m²
- Seuil de luminosité : 5 à 1275 lux
- Portée maxi : 12 m avec produit installé à 2,50 m de haut en position murale (voir zone de détection)
- Hauteur minimum d'installation : 1,70 m
- Tête orientable, se démonte sans outil
- Dim. : 90 x 91 mm, diamètre 91 mm
- Gris

Caractéristiques Générales

Programme Plexo™ complet saillie IP 55

- Livrés complets avec 2 embouts - plaque déclipée