



Press-étoupe plastique IP68 ISO25 RAL9011

REF. 0 979 65

2,51€ Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque	Legrand
Emballage	35 unités
Volume	3.036 dm ³
Poids	845 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

P.E. noirs RAL 9011

- Ecrous noir et joint de surface RAL 9011 à commander

Filetage ISO

- Conformes à la norme EN 50262
- ISO : 25
- Capacité de serrage Ø Mini : 12 mm
- Capacité de serrage Ø Maxi : 18 mm

Caractéristiques Générales

Press-étoupe plastique IP 68

- Serrage mécanique anti-vibration avec bague d'étanchéité néoprène pour IP 68
- Partie bloquante constituée de lamelles flexibles exerçant une forte pression sur le câble et conférant au produit une tenue optimale à la traction