



Répartiteur modulaire associable unipolaire 125A - 16 connexions maximum par barreau - 2 modules

REF. 0 048 71

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Répartiteur modulaire associable pour répartiteur standard

- Répartiteur modulaire unipolaire associable à bornes I_{max} 125A - 2 modules
- Connexions :
 - par barreau rigide : 4 x 16mm² à 50mm² + 12 x 1,5mm² à 10mm²
 - par barreau souple : 4 x 16mm² à 35mm² + 12 x 1,5mm² à 10mm²
- Icc crête : 35kA
- Section maximum raccordable "câble solaire" : 12 x 1,5mm² à 6mm² ou 6 x 10mm² - Fixation sur rail DIN
- Tenue au fil incandescent suivant EN 60695-2-11 : 960°C sur les supports de parties actives - Conforme à la norme EN 60947-1

Les + installation

Raccordement avec ou sans embouts Starfix - Equipé de porte-étiquette

Les + utilisation

Permet de réaliser un répartiteur tétrapolaire par association - Compatible avec installation photovoltaïque

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de pôles	1
Courant nominal	125 A
Type de raccordement	visser
Type de montage	rail DIN
Protégé contre les contacts	Oui
Hauteur	104.5 mm
Largeur	36 mm
Profondeur	44 mm