



## Répartiteur modulaire associable unipolaire 125A - 16 connexions maximum par barreau - 2 modules

REF. 0 048 71

44,52€ Tarif professionnel de référence HT

### VUE D'ENSEMBLE

Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque	Legrand
Emballage	4 unités
Volume	1.854 dm <sup>3</sup>
Poids	931 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

#### Répartiteurs modulaires associables

- Fixation sur rail DIN
- Equipés de porte-étiquette
- Permettent de réaliser un répartiteur tétrapolaire par association

#### Unipolaires

- I<sub>max</sub> : 125 A
- Connexions par barreau rigide : 4 x 16 à 50 - 12 x 1,5 à 10 mm<sup>2</sup>
- Connexions par barreau souple : 4 x 16 à 35 - 12 x 1,5 à 10 mm<sup>2</sup>
- I<sub>cc</sub> crête : 35 kA
- Nombre de modules : 2
- Section maxi raccordable "câble solaire" : 12 x 1,5 à 6 ou 6 x 10 mm<sup>2</sup>

#### Caractéristiques Générales

#### Répartiteurs modulaires monoblocs et associables - 40 à 250 A

- Répartition "standard"
- Raccordement avec ou sans embouts Starfix
- Tenue au fil incandescent suivant EN 60695-2-11 : 960 °C sur les supports de parties actives