

Bornier de répartition nu à visser - 1 connexion 6mm² à 25mm² - longueur 73mm

REF. 0 048 03

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Bornier de répartition à vis pour répartition standard

- Bornier de répartition nu à visser - Longueur 73mm
- Composé de :
 - 1 borne d'arrivée pour câble 6mm² à 25mm²
 - 48 bornes de départ pour câble 1,5mm² à 16mm²
- Intensité :
 - 100A maximum 400V~ avec arrivée 25mm²
 - 80A maximum 400V~ avec arrivée 16mm²
- Se fixe par vis M4
- Conforme à la norme IEC 60998-2-1

Les + installation

Livré vis ou cages desserrés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de pôles 1

Type de raccordement visser

Type de montage vis

Protégé contre les contacts Non

Hauteur 10.5 mm

Largeur 73 mm

Profondeur 6.5 mm