

## Cartouche Enedis cylindrique AD 30 - 22x58mm

REF. 0 152 30

LEGRAND



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

---

Protège les conducteurs des circuits électriques en cas de surcharge ou de court-circuit

- Cartouche Enedis cylindrique type AD
- AD30
- Dimensions : 22mm x 58mm - Tension : 440V~
- Pouvoir de coupure : 32000A
- Conforme à la norme HN62-S-83

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Largeur hors tout	22 mm
Modèle	fusible en céramique
Taille	22x58 mm
Profondeur/longueur hors tout	58 mm
Courant nominal assigné	30 A
Classe de fonctionnement	autre
Finition du voyant indicateur	autre
Puissance de coupure	32 kA
Température d'utilisation /d'installation	-25-40 °C
Température de stockage	-40-70 °C