

## Cartouche Enedis cylindrique AD 30 - 22x58mm

REF. 0 152 30

LEGRAND



6,33 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### Protège les conducteurs des circuits électriques en cas de surcharge ou de court-circuit

- Cartouche Enedis cylindrique type AD
- AD30
- Dimensions : 22mm x 58mm - Tension : 440V~
- Pouvoir de coupure : 32000A
- Conforme à la norme HN62-S-83

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Largeur hors tout	22 mm
Modèle	fusible en céramique
Taille	22x58 mm
Profondeur/longueur hors tout	58 mm
Courant nominal assigné	30 A
Classe de fonctionnement	autre
Finition du voyant indicateur	autre
Puissance de coupure	32 kA
Température d'utilisation /d'installation	-25-40 °C
Température de stockage	-40-70 °C

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*