

## Gaine multifonction horizontale pour coffrets étanches Plexo<sup>3</sup> 12 modules

REF. 0 019 19

PLEXO

LEGRAND



93,37 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### Gaines multifonctions

- S'associent aux coffrets 12 et 18 modules par l'intermédiaire de l'ensemble de jumelage réf. 0 019 67
- Reçoivent les commandes et accessoires : prises 16 A et 32 A P17 à entraxe unifié, Plexo IP 55 encastré, Osmoz, rail modulaire en fond de gaine

#### Horizontales

- Montage des commandes et accessoires à l'aide des plastrons P 17, 220 x 125 mm
- Pour coffret 12 modules, profondeur : 84 mm

### Caractéristiques générales

#### Coffrets Plexo<sup>3</sup> - gaines multifonctions et accessoires

#### Information sur la gamme

L'étanchéité et la robustesse des coffrets Plexo<sup>3</sup> pour tous les chantiers. Grâce à leur IP 65, à leur traitement UV et au double point de fermeture, l'étanchéité est garantie pour une installation dans des lieux humides en intérieur comme extérieur. Grâce à leur IK 09 leur résistance aux chocs est assurée et la poignée encastrée est protégée. Il est également possible de sécuriser le coffret par plombage entre le capot et le plastron et/ou le capot et le fond du coffret ainsi que par verrouillage de la porte par une serrure à clé. La réversibilité totale du coffret permet de pouvoir câbler par en haut ou par en bas sans distinction. La rapidité et facilité de mise en œuvre par des plastrons et rails amovibles, par le châssis extractible pour un câblage hors coffret, par le bornier extractible et repositionnable facilement, en partie haute et basse du coffret, ainsi par la possibilité d'ajouter qu'une gaine multifonctions font de ces coffrets un incontournable pour les installateurs.

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Finition du couvercle	avec échancrure		
Type de couvercle	couvercle	Classe de protection (IP)	IP65
Sans halogène	Non	Résistance aux chocs (IK)	IK09
Equipé de visière de protection antipluie	Non	Rail DIN	Non
Couvercle/porte transparent(e)	Non	Largeur dans les unités de partition	12
Type de montage	apparent	Finition CEM	Non
Avec serrure	Non	Température de stockage	-25 - 55 °C
Couleur	gris	Nombre de rangées	1
Matériau du boîtier	plastique	Possibilité de montage en saillie	Oui
Température d'utilisation /d'installation	-25 - 40 °C	Largeur	340 mm
Profondeur intérieure	48.5 mm	Avec plaque de montage	Non
Numéro RAL	7046	Hauteur	220 mm
		Profondeur	84 mm

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.