

## Prise RJ45 catégorie5e UTP Mosaic 2 modules - blanc

REF. 0 765 54

MOSAIC

LEGRAND



16,75 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Mosaic, une prise informatique, répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

- Prise RJ45 catégorie5e UTP Mosaic - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
- 2 modules - Blanc RAL9003 finition brillante
- Accepte les câbles monobrins AWG 22 jusqu'à AWG 26 et multibrins AWG 26
- Avec connecteur à connexion rapide sans outil - Repérage T 568 A et T 568 B avec codes couleurs
- Conforme aux normes ISO 11801 et IEC 11801, EN 50173, ANSI 568 et TIA 568

### Les + installation

Peut être installée en encastré (dans boîte d'encastrement profondeur 40mm minimum) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne, etc)

### Les + utilisation

Permet les transmissions à haut débit (Gigabit Ethernet)

### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

### Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Apparent	Non	Direction de sortie	droit
Montage encastré	Oui	Avec protection contre la poussière	Oui
Encastrement de canal	Oui	Classe de protection (IP)	IP20
Citerne au sol/montage en sous-sol	Oui	Code couleur	Oui
Type de fixation	à clipser	Largeur d'appareil	45 mm
Assemblage mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)		Hauteur d'appareil	45 mm
Type de connecteur	RJ45 8(8)	Profondeur d'appareil	33.7 mm
Avec jacks/coupleurs	Oui	Nombre de modules (construction modulaire)	2
Adapté au nombre de jacks/coupleurs	1	Profondeur d'encastrement	25.2 mm
Catégorie	5E	Résistance aux chocs (IK)	IK03
Couleur	blanc	Température d'utilisation /d'installation	-40 - 70 °C
Numéro RAL	9003	Température de stockage	-40 - 70 °C
Type de raccordement contact pour connexion autodénudante		Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Jacks blindés	Non	Sans halogène	Oui
Raccordement de mise à la terre séparé	Non	Traitement antimicrobien	Non
Avec zone de texte	Oui	Mode de pose	encastré
Décharge séparée de câble de traction	Non	Diamètre maxi d'entrée de câbles	9 mm
Type de montage raccordement de blindage	sans	Nature d'embout entrée de câble	Non applicable
		Maintien du câble	Non applicable

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.