

## Presse-étoupe métal IP68 ISO32

REF. 0 955 06



### VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	5 unités
Volume	0.534 dm <sup>3</sup>
Poids	371 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

##### P.E. métal

- Serrage mécanique avec bague d'étanchéité néoprène pour IP 68
- Partie bloquante constituée de lamelles flexibles exerçant une forte pression sur le câble et conférant au produit une tenue optimale à la traction
- Livrés avec joint de surface monté

##### Filetage ISO

- Conformes à la norme EN 50262
- ISO : 32
- Capacité de serrage Ø Mini : 11 mm
- Capacité de serrage Ø Maxi : 21 mm

#### Caractéristiques Générales

##### Presse-étoupe métal IP 68