

Goulotte Lina25 60x80mm PVC gris RAL7030 - longueur 2m

REF. 6 360 13

LINA 25

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Lina 25, goulotte de câblage permettant d'organiser la circulation de la filerie verticalement et horizontalement à l'intérieur d'une enveloppe électrique d'automatisme ou de distribution

- Goulotte Lina 25
- PVC gris - RAL7030
- Dimensions :
 - Largeur 60mm
 - Hauteur 80mm
 - Perforations latérales au pas de 12,5mm (6/6,5)
 - Présenté en longueur de 2m
- Bandes blanches sur couvercle pour repérage par gravure ou écriture au feutre indélébile
- Conforme à la norme EN 50085-2-3

Information sur la gamme

Les goulottes Lina 25 permettent d'organiser verticalement ou horizontalement, la circulation de la filerie à l'intérieur d'une enveloppe électrique. Grâce à la pince Lina 25, les découpes latérales sont possibles pour couper à la bonne longueur la goulotte. Pour le reste des découpes, grâce aux prédécoupes du fond, les goulottes sont sécables manuellement : plus rapide, pas de poussière ni de bavure. Les goulottes Lina 25 peuvent réaliser des jonctions en T entre une goulotte verticale et horizontale. 2 finitions sont disponibles : bleu ou gris en longueur de 2 m en largeur de 25 à 120 mm et de hauteur 25 à 100 mm. Des bandes blanches sur le couvercle de la goulotte permettent le repérage par gravure ou écriture au feutre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Sans halogène	Non
Hauteur	80 mm	Auto-extinguible	Oui
Largeur	60 mm	Flexible	Non
Longueur	2000 mm	Section transversale utile	4216 mm ²
Distance entre les fentes	6.5 mm	Type de fixation	perforation du fond
Largeur de fente	6 mm	Avec partie supérieure	Oui
Finition de paroi latérale	poinçonnage à trous/fentes	Couleur	gris