



## Coffret coupure pour enseigne lumineuse inter pompier bipolaire 16A 250V équipé d'un voyant

REF. 0 380 50

LEGRAND

Dispositif permettant la coupure des enseignes haute et basse tension en cas d'urgence depuis l'extérieur d'un local hors de portée de main

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Coffret coupure pour enseigne lumineuse "inter pompier" bipolaire - IP65 - IK08
- Coffret de coupure RAL1015 (gris clair)
  - Sans entretien
  - large champ de vision
  - Dimensions : 143mm x 100mm x 65mm
- Equipé de :
  - 1 dispositif de verrouillage de l'ouverture du boîtier en position sous tension
  - 2 presse-étoupe (livrés avec le produit)
  - 1 interrupteur bipolaire 16A - 250V à bornes protégées
  - 1 dispositif anti-réarmement involontaire
- Signalisation de la présence tension par un voyant (LED) rouge haute luminosité
- Conforme aux exigences de la NF C 15-150, NF EN 50-425 : 2008, IEC 60 669-2-6 et au règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de postes de commande	1	Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture	1
Nombre de voyants lumineux	1	Classe de protection (IP)	IP65
Nombre de commutateurs-sélecteurs	1	Largeur	100 mm
Adapté à un arrêt d'urgence	Oui	Hauteur	143 mm
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz	207-253 V	Profondeur	65 mm
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz	207-253 V	Résistance aux chocs (IK)	IK08
Couleur de la partie supérieure du boîtier	Autre	Température d'utilisation /d'installation	-25-+70 °C
Couleur du boîtier/corps	Autre	Fréquence	50-60 Hz
Matériau du boîtier/corps	Plastique	Mode de pose	Saillie
		EAN/Gencode	3245060380502